


PFA具有独特的特征（耐药性，耐热性，纯粹性，表面特性），广泛应用于半导体，分析，食品，生物等领域。

### PFA(氟树脂)瓶

高纯度特氟隆R制造，  
 适合于保管和存放高纯度药品和高腐蚀性药品。  
 表面平滑度很高，药液浸透、  
 吸收和气体透过的量很少。  
 具有很高的透明度和耐热性能（最高 210°C）  
 高纯度试剂、超纯水的保管。



应用行业：生物制药 | 电子行业

**PFA** 无内塞

耐热温度 ~210°C 日本制

优点① 耐药品性  
 基本上不会被化学药品·溶剂侵蚀

优点② 纯粹性  
 溶出物非常少（无金属）

优点③ 耐热性  
 连续使用温度约为260°C

优点④ 表面特性  
 表面很滑，不易附着



### PFA 试剂瓶 BOTTLE PFA



PFA 无内塞 耐热 210°C 日本制

亚速旺编号  
4-5342-01~08

容量: 100/250/500/1000ml  
规格: 窄口/广口



PFA 无内塞 耐热 210°C 日本制

亚速旺编号  
3-1568-01-04

容量: 100/250/500/1000ml  
规格: 广口方形

### PP 氟化塑料瓶 BOTTLE PP



PP 无内塞 高压灭菌 日本制

亚速旺编号  
4-758-01~56 / 4-759-01~56

容量: 50/100/250/500/1000/2000ml  
规格: 窄口/广口



PP 无内塞 日本制

亚速旺编号  
4-757-01-05

容量: 100/250/500/1000/2000ml  
规格: 透明

### 氟化 直身瓶 BOTTLE PP



日本制

亚速旺编号  
4-736-01~09  
容量: 105/150/250/310/470/560  
610/770/1100ml  
规格: 主体·内塞PE/盖子PP



日本制

亚速旺编号  
4-735-01-05

容量: 120/250/400/600/1000ml  
规格: 密封/主体·盖子PE/内塞PP

### PFA 迷你微量瓶/软膏瓶 BOTTLE PFA



PFA 使用温度范围 -196~+250°C

亚速旺编号  
3-9140-01~02 / 3-9867-01~03

容量: 3/5/7/12/25ml  
规格: 扳手可另购



PFA 使用温度范围 -196~+250°C 日本制

亚速旺编号  
7-680-01-06

容量: 21/31.4/63/94/126/187ml  
规格: 无刻度

### 氟化 遮光瓶 BOTTLE PFA



遮光 日本制

亚速旺编号  
3-8294-01~02

容量: 100/250/500/1000ml  
规格: 主体HDPE/瓶帽PP

### PTFE 圆筒容器 BOTTLE PTFE



PTFE

亚速旺编号  
2-4907-01-05/2-4908-01-05

容量: 100/200/500/1000/2000ml  
规格: 盖子另售

微信公众号



- 北京分公司 Tel: 010-5830-1394 / 5830-2394
- 广州分公司 Tel: 020-8377-7636 / 8377-7635
- 苏州分公司 Tel: 0512-6251-3658 / 6761-4532
- 大连分公司 Tel: 0411-8817-3723
- 沈阳分公司 Tel: 024-2259-5910