

SHARP



除静电

离子风机

25,000个/cm³ 等离子簇

0.8秒即可消静电

高效 快速
解决静电问题



离子发生装置(可替换式)

【另售】
AC适配器

※目录刊载页：
ASONE研究·工厂用耗材仪器目录2019号 1377页

AS ONE

夏普一级代理

编号:C3-3305-01

型号:IG-301JFZ

RMB:¥3,980/台

适用场所



食品生产



食品包装




药品包装



电子行业

除静电原理


夏普公司独有的直流脉冲技术,由离子发生装置内部电极端产生大量正(+)负(-)离子,再通过内部风机,让离子从风机口均匀吹出,实现±5V的离子平衡。



双排正负电极针

贯流风扇 风机口


外形尺寸(mm)




规格

电 源	0.72A DC24V±10%/AC220V(使用AC适配器时)			
除 电 时 间	0.8秒(±1000V→±100V)			
离 子 平 衡	±5V			
操 作 模 式	全功率	强	中	弱
风 量(m ³ /分)	2.9	2.2	1.5	0.7
风 速(m/秒)	3.8	3.0	2.2	1.4
使 用 环 境	0~50°C/10~86%RH(无霜)			
外 部 输 入 / 输 出	静电消除停止输入,报警输出,报警输出,风量设定输入			
重 量	约1.9kg			

除电速度 *1



除电时间×风速图 *3



OHNIT

AIR FINO

活氧发生器

舒适安逸



简介:

搭载安全、高性能的活氧发生器和人体感应装置。

简单精致的外观设计,时刻为您提供清洁舒适的室内空气环境。

※目录刊载页：
ASONE研究·工厂用耗材仪器目录2019号 1312页

AS ONE

编号:CC-5568-01

型号:VS-50S

RMB:¥6,800/台

适用场所



幼儿园



医院



实验室



办公室




厕所

性能特点

- 精确控制活氧浓度,可人机共存并24小时连续使用。
- 随时捕捉并分解甲醛等有毒化合物,5档调节,对使用空间(20~100m²)进行杀菌消毒、祛除异味、净化空气。
- 省电模式下,最低功耗仅为8.5W。
- 高品质寿命长,最长可用10年。
- 维护简单,无需耗材。
- 高温高湿等恶劣环境下也能使用。

活氧发生量调节与面积关系



使用效果

- 杀菌消毒 杀死空气中的浮游菌及各类细菌和病毒,保障健康。
- 消除异味 活氧与各种异味分子进行反应、分解,在短时间内彻底消除异味。
- 防止霉菌 活氧强大的杀菌能力能抑制霉菌的生长,即使在潮湿的阴雨天,也能有效防霉。
- 分解甲醛 通过不断分解房间内的甲醛、苯等有害的化学物质,时刻保障身体健康。
- 净化空气 精确控制活氧浓度,将活氧浓度控制在与森林和海岸边相当,同时释放负氧离子,净化空气。

规格

电 源	输 入 电 压	AC220V 50/60Hz
	输 出 电 压	DC12V 1.0A
消 耗 功 率		8.5W
活 氧 发 生 量	普 通 模 式	10/20/30/40/50mg/h (20°C60%RH时5档切换)
	人 体 感 应 模 式	5/10/15/20/25mg/h (20°C60%RH时5档切换)
活 氧 浓 度 (出 风 口)		0.54ppm
额 定 风 量		0.21m ³ /min
外 形 尺 寸		W236×D73.5×H202mm
重 量		1.3kg
推 荐 使 用 面 积		20~100m ²
使 用 环 境		0~40°C (无结露)