


CC-4316-01 台式大容量冷冻离心机L535R 技术参数

| 型号 | L535R | | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | | 温度精度 | ±1℃ | |  | | |
|---------|-----------------|---------|--------------|---------------------|---------|-------------|----------|---------|---|----------|----------|
| 最高转速 | 5350r/min | | 总功率 | 1600W | | 最短加/减速时间 | 60s/60s | | | | |
| 最大相对离心力 | 5030×g | | 整机噪声 | < 65dB (A) | | 转速精度 | ±10r/min | | | | |
| 最大容量 | 4x750ml | | 外形尺寸(长×宽×高) | 710×630×440(mm) | | 转子识别 | / | | | | |
| 定时范围 | 1min~99min | | 外包装尺寸(长×宽×高) | 860×810×620(mm) | | 净重 | 75kg | | | | |
| 温度设置范围 | -20℃~40℃ | | 离心腔直径 | Φ420mm | | 毛重 | / | | | | |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂 | | / | | / | | / | | | | |
| 转子号 | 转子订货号 | 转子名称 | 容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 挂杯、挂架、吊篮订货号 | 名称 | 规格 | | | |
| NO. 1 | 808800 | 角转子 | 6x50ml | 5350r/min | 5030×g | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml |
| | | | | | | | | | 805406 | 适配器 | 20ml |
| | | | | | | | | | 805408 | 适配器 | 10ml |
| | | | | | | | | | 805409 | 适配器 | 5ml |
| | | | | | | | | | 805410 | 适配器 | 1.5ml |
| | | | | | | | | | 805412 | 适配器 | 25ml |
| NO. 2 | 851400 | 水平转子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶标板挂架 | 4×2×96孔 | / | / | / |
| | | | | | | | | | 851499 | 适配器 | 250ml |
| | 851400 | 水平转子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 851421 | 方形挂架 | / | 851475 | 适配器 | 4x50ml尖 |
| | | | | | | | | | 851480 | 适配器 | 4x50ml |
| | | | | | | | | | 851460 | 适配器 | 25x1.5ml |
| | | | | | | | | | 851440 | 适配器 | 10x15ml尖 |
| | | | | | | | | | 851445 | 适配器 | 10x15ml |
| | | | | | | | | | 851455 | 适配器 | 20x10ml |
| | 851400 | 水平转子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 851409 | 试杯 | 500ml | 851465 | 适配器 | 28x5ml |
| | | | | | | | | | 851450 | 适配器 | 19x5ml |
| | | | | | | | | | 851490 | 适配器 | 9x15ml |
| | | | | | | | | | 851485 | 适配器 | 7x20ml |
| | | | | | | | | | 851470 | 适配器 | 3x50ml |
| | | | | | | | | | 851413 | 适配器 | 300ml |
| 851417 | 适配器 | 100ml | | | | | | | | | |
| 851400 | 水平转子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 851451 | 挂杯 | 4x24x5ml | / | / | / | |
| 851400 | 水平转子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 851452 | 挂杯 | 4x37x7ml | / | / | / | |
| NO. 3 | 853850 | 水平转子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 挂架 | 2x2x96孔 | 853805 | 适配器 | 36x2ml |
| NO. 4 | 851300 | 水平转子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 试杯 | 750ml | 851397 | 适配器 | 500ml尖 |
| | | | | | | | | | 851398 | 适配器 | 250ml |
| | | | | | | | | | 851399 | 适配器 | 500ml |
| | | | | | | | | | 851355 | 适配器 | 2x100ml |
| | | | | | | | | | 851335 | 适配器 | 10x20ml |
| | | | | | | | | | 851365 | 适配器 | 4x50ml尖 |
| | | | | | | | | | 851370 | 适配器 | 4x50ml |
| | | | | | | | | | 851340 | 适配器 | 14x15ml尖 |
| | | | | | | | | | 851345 | 适配器 | 19x15ml |
| | | | | | | | | | 851350 | 适配器 | 24x7ml |
| | | | | | | | | | 851360 | 适配器 | 37x5ml |
| | | | | | | | | | 853604 | 适配器 | 7×10ml |
| NO. 5 | 853700 | 水平转子 | 6×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 试杯 | 250ml | 853605 | 适配器 | 10×5ml |
| | | | | | | | | | 853606 | 适配器 | 4×20ml |
| | | | | | | | | | 853607 | 适配器 | 100ml |
| | | | | | | | | | 853702 | 适配器 | 6×15ml |
| | | | | | | 853612 | 气密封试杯 | 853703 | 适配器 | 4×15ml | |
| | | | | | | | | 853704 | 适配器 | 50ml | |
| | | | | | | | | 853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |
| | | | | | | | | 853707 | 适配器 | 8x1.5ml | |
| NO. 5 | 853620 | 水平转子 | 4×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 试杯 | 250ml | 853604 | 适配器 | 7×10ml |
| | | | | | | | | | 853605 | 适配器 | 10×5ml |
| | | | | | | | | | 853606 | 适配器 | 4×20ml |
| | | | | | | | | | 853607 | 适配器 | 100ml |
| | | | | | | 853612 | 气密封试杯 | 853702 | 适配器 | 6×15ml | |
| | | | | | | | | 853703 | 适配器 | 4×15ml尖底 | |
| | | | | | | | | 853704 | 适配器 | 50ml | |
| | | | | | | | | 853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |
| 853707 | 适配器 | 8x1.5ml | | | | | | | | | |