

## AQ3010 便携式浊度仪

### 1、功能特点

外光光源测量葡萄酒、果汁等有色样品效果更佳

防护等级 IP67 适合实验室和户外使用

使用 90° 散射光检测浊度原理

在多种场合无需使用橡胶遮光盖

使用 EPA 标准聚合体浊度标准液，无需混合及稀释，可快速校准

可在 0-1000NTU 之间自动设置范围，几秒内即可得到精确的读数。红外 LED 测量在更换样品时不受温度影响

### 2、技术参数：

测量范围:0.01-19.99NTU ,20.0-99.9NTU,100-1000NTU

分辨率：0.01NTU（0.01-19.99NTU），0.1NTU（20.0-99.9NTU），1NTU（100-1000NTU）

精度：读数的±2%（0-500NTU），读数的±3%（500-1000NTU）

光源：红外光源，符合 ISO 7027 浊度测量标准

电源：4xAAA 电池可测量超过 3000 次，4xAAA 锂电池可测量超过 12000 次

操作环境：0-50℃（30℃时相对湿度为 0-90%）

其他：样品瓶直径 25mm；20 分钟无操作

自动关机保护电池；自检程序，带故障代码

校准浓度：0.2，20，100 和 800NTU

### 3、AQ3010 配置如下：

AQ3010 仪表、4 节电池、标准液，25mm 样品瓶，用户手册，硅油和软布。